



## WaterVac200 排水用真空ろ過システム

高効率、省スペース

ISO8199国際標準規格に準拠

### 製品特徴



作業は簡単で、時間を節約をします。

1 ◆直接排水デザイン・同時に二つろ過作業ができます。



70% 省スペース化が達成しました。

2 ◆廃液ボトルが要りませんので、スペースが節約できます



様々なファネルが対応できます。

3 ◆ホルダー台がアダプターを使って、各種のファネルが使えます。

### アプリケーション

- ◆微生物検査
- ◆懸濁物質試験



国際認証

CE/RoHS/IP41



▲様々なフィルホルダーに対応可能です。

**仕様**

|             |   |                                    |  |
|-------------|---|------------------------------------|--|
| 型式          | WaterVac 200                            |                                    |  |
| 電源          | DC 24V, 2.5A                            |                                    |  |
| 到達真空度       | 313 mbar / 70 kPa / 525 mmHg            |                                    |  |
| 最大流量        | 4.5 L/min                               |                                    |  |
| モーター定格出力    | 60W                                     |                                    |  |
| 作動音         | 60 dB                                   |                                    |  |
| 配管径         | 5/16 inch (8 mm)                        |                                    |  |
| ろ液経由材質      | Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS |                                    |  |
| 国際認証        | CE, RoHS, IP41                          |                                    |  |
| サイズ (LxWxH) | 21.4 x 18.3 x 26.4 cm                   |                                    |  |
|             | <b>WaterVac 201 – MB</b>                | <b>WaterVac 200 – MS</b>           | <b>WaterVac 200 – MB</b>                     |
| ホルダー台       | スピンロック                                  | シリコン栓                              | スピンロック                                       |
| ファネル        | SFステンレスろ過ファネル<br>(100 ml x 2)(付属品)      | MF 3 / MF 5<br>マグネチックフィルターファ<br>ネル | SF ステンレスろ過ファネル<br>(100 ml / 300 ml / 500 ml) |
|             | 標準付属品                                   | 別売り                                | 別売り  |



WaterVac 201 -MB  
排水用真空ろ過システム



WaterVac 200 -MS  
排水用真空ろ過システム



WaterVac 200 -MB  
排水用真空ろ過システム



**Ordering  
Information**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>190210-01(02)</b> | WaterVac 200-MS 排水用真空ろ過システム · AC100-240V                         |
| <b>190220-01(02)</b> | WaterVac 200-MB排水用真空ろ過システム · AC100-240V                          |
| <b>190221-01(02)</b> | WaterVac 201-MB排水用真空ろ過システム、SF ステンレスファネル100 ml x 2 · AC100-240V · |
| <b>180100-01</b>     | SFステンレスろ過ファネル100 ml  |
| <b>180100-03</b>     | SFステンレスろ過ファネル300 ml  |
| <b>180100-05</b>     | SF ステンレスろ過ファネル500 ml   |
| <b>200300-01</b>     | MF 3 マグネチックフィルターファネル300 ml                                       |
| <b>200500-01</b>     | MF 5 マグネチックフィルターファネル500 ml                                       |
| <b>180300-30</b>     | Pall 使い捨てプラスチックファネルのアダプター  |
| <b>190100-73</b>     | Millipore 使い捨てプラスチックファネルのアダプター                                   |
| <b>190100-74</b>     | Sartorius使い捨てプラスチックファネルのアダプター                                    |

